

Prodotto	<u>VASCA PER 2 CISTERNETTE DA 1000 L CON TETTOIA</u>											
Codice	410 003 689 – 410 003 694											
Foto prodotto												
Descrizione	<p>Il prodotto è costituito da:</p> <p><u>Vasca di contenimento con telaio superiore:</u> realizzata in acciaio al carbonio di rinforzi strutturali e saldature a filo continuo (MIG). La verifica della tenuta stagna viene condotta tramite controlli non distruttivi eseguiti con liquidi penetranti.</p> <p><u>Grigliato:</u> realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata posto su profilo al "L" saldata.</p> <p><u>Tettoia:</u> realizzata con 4 montanti tubolari e una lamiera in acciaio zincato.</p>											
Caratteristiche tecniche	<p><u>Dimensioni</u></p> <hr/> <table> <tr> <td>VOLUME DI RACCOLTA (L)</td> <td>1131</td> </tr> </table> <hr/> <table> <tr> <td>CAPACITÀ DI STOCCAGGIO</td> <td>2 cisternette (IBC) da 1000 L</td> </tr> </table> <hr/> <table> <tr> <td>DIMENSIONI MASSIMO INGOMBRO (mm)</td> <td>3600 x 2000 x h 2110</td> </tr> </table> <hr/> <table> <tr> <td>DIMENSIONI VASCA (mm)</td> <td>2840 x 1420 x h 420</td> </tr> </table> <hr/> <table> <tr> <td rowspan="2">VERSIONI</td> <td>410 003 689 – Verniciata</td> </tr> <tr> <td>410 003 694 – Zincata</td> </tr> </table>	VOLUME DI RACCOLTA (L)	1131	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO	2 cisternette (IBC) da 1000 L	DIMENSIONI MASSIMO INGOMBRO (mm)	3600 x 2000 x h 2110	DIMENSIONI VASCA (mm)	2840 x 1420 x h 420	VERSIONI	410 003 689 – Verniciata	410 003 694 – Zincata
VOLUME DI RACCOLTA (L)	1131											
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO	2 cisternette (IBC) da 1000 L											
DIMENSIONI MASSIMO INGOMBRO (mm)	3600 x 2000 x h 2110											
DIMENSIONI VASCA (mm)	2840 x 1420 x h 420											
VERSIONI	410 003 689 – Verniciata											
	410 003 694 – Zincata											
Elenco componenti	Nr. 1 vasca per due cisternette da 1000 L con tettoia											
Montaggio	Posizionare i pali negli appositi punti alla base della vasca e fissare la tettoia.											
Modalità di utilizzo e manutenzione	Si raccomanda, dopo un eventuale sversamento, di svuotare la vasca e di pulire bene eventuali tracce residue di sostanza con panni idonei.											

Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica
Note	